

Garant**Stabilizator wytaczaków 5xD midi, Typ: 16R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319463 16R
GTIN	4062406309336
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wsięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Maksymalny wsięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8xD.

Stabilizator wytaczaków o 7xD lub Ø chwytu $D_2 = 25$ mm dostępny na zamówienie.

Opis techniczny

dł. całkowita L_1	53 mm
Ø mocowania D_1	16 mm
długość całkowita L_2	139 mm
kierunek skrawania	prawe
Długość wsięgu L_1	80 mm
Ø trzonu D_2	32 mm
Ø D_3	40 mm

C	1,5 mm
promień R	1,2 mm
przesunięcie Z względem osi	16 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków