

Garant**Stabilizator wytaczaków 5xD midi, Typ: 10L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319463 10L
GTIN	4062406309305
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3xD.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8xD.

Stabilizator wytaczaków o 7xD lub \varnothing chwytu $D_2 = 25$ mm dostępny na zamówienie.

Opis techniczny

\varnothing trzonu D_2	32 mm
C	1 mm
promień R	1,2 mm
\varnothing mocowania D_1	10 mm
przesunięcie Z względem osi	11 mm
Długość wysięgu L_1	50 mm
\varnothing D_3	40 mm

Karta danych

długość całkowita L ₂	109 mm
dł. całkowita L ₁	53 mm
kierunek skrawania	lewo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków