

Garant**Stabilizator wytaczaków 5×D maxi, Typ: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319465 12L
GTIN	4062406309381
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zalety:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków konieczne sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.

Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 8×D.

Stabilizator wytaczaków o 7×D lub Ø chwytu **D₂ = 25 mm dostępny na zamówienie.**

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	12 mm
Ø D ₃	40 mm
przesunięcie Z względem osi	18,5 mm
promień R	1,2 mm
długość całkowita L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Ø trzonu D ₂	32 mm

kierunek skrawania	lewo
Długość wysięgu L ₁	60 mm
dł. całkowita L1	53 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	Stabilizator wytaczaków