



## Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: W2611



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej  $\varnothing$  wewnętrznej węża. przełączalne wkrętarki grzechotkowe z regulacją prędkości obrotowej, o zwartej konstrukcji, z wielowarstwowym korpusem z włókna szklanego dla dobrej izolacji zimnochronnej. Wylot powietrza obracany o 360°. Długość tylko 192 mm, szczególnie przydatna w ciasnych miejscach.

#### Część zamienna:

**Wybrane zestawy serwisowe:** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

### Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	280 min <sup>-1</sup>
maksymalna $\varnothing$ śrub (8.8-12.9)	M8
oznaczenie producenta	W2611
poziom natężenia dźwięku przy pracy	85 dB(A)
masa	0,5 kg
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	10 mm

wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
zakres momentu obrotowego	4 - 40 Nm
długość	192 mm
maks. wibracje wg EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	540 l/min
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wkrętarka