



Pilniki płaskie z uchwytem 2-komponentowym GARANT nacięcie nr 2, długość bez trzonu: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	510201 250
GTIN	4009215190601
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

3 boki nakuwane; zakończenie stępione.

Pilnik z wbitym, ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym z otworem do zawieszenia i **praktycznymi klipsami do znakowania kolorem** (czerwony, zielony, żółty) umożliwiającymi indywidualne oznaczenie np. wielkości nacięcia.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form A

wskazówka:

Wersja pilnika bez uchwyty dostępna pod nr 510200.

norma: DIN 7261

przekrój: 25×6,3 mm

Opis techniczny

przekrój	25×6,3 mm
długość bez trzonu	250 mm
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	A

opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	tak
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor RED	519605 RED
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor GREEN	519605 GREEN
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor YELLOW	519605 YELLOW