



Pilniki trójkątne z uchwytem 2-komponentowym, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	511201 250
GTIN	4009215190632
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie boki nakuwane, zakończenie półtepe.

Pilnik z wbitym, ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym z otworem do zawieszenia i **praktycznymi klipsami do znakowania kolorem** (czerwony, zielony, żółty) umożliwiającymi indywidualne oznaczenie np. wielkości nacięcia.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form C

wskazówka:

Wersja pilnika bez uchwyty dostępna pod nr 511200.

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
szerokość	18 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2, równiaki
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	C

opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	tak
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

Akcesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor GREEN	519605 GREEN
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor YELLOW	519605 YELLOW

Zestaw kolorowych klipsów 10 szt. kolor RED

519605 RED