

Garant**Nasadka 12-kątna, 1/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 7/16cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630932 7/16
GTIN	4062406309664
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach. Gniazdo czworokątne z otworem.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	15,9 mm
rozwartość klucza	7/16 cal
długość	24,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

