

**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 9/16 cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631032 9/16 |
| GTIN | 4062406309596 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

rozwartość klucza: 9/16 cal

Ø po stronie napędu: 19,6 mm

długość: 24,8 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------------|
| Ø po stronie napędu | 19,6 mm |
| rozwartość klucza | 9/16 cal |
| długość | 24,8 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

