

**Nasadki 12-kątne 1/4 cala, długie wersja calowa, rozwartość klucza: 9/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631442 9/16
GTIN	4062406309787
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 19,6 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	19,6 mm
długość	50 mm
rozwartość klucza	9/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

