

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 15/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637232 15/16
GTIN	4062406309909
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

rozwartość klucza: 15/16 cal

Ø po stronie napędu: 32 mm

długość: 31 mm

Opis techniczny

długość	31 mm
rozwartość klucza	15/16 cal
Ø po stronie napędu	32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

