

**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 9/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642232 9/16
GTIN	4062406310165
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

**Wąskie tolerancje rozwartości kluczy** nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki** do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 6-kątne o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

rozwartość klucza: 9/16 cal

Ø po stronie napędu: 20,6 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

długość	38 mm
rozwartość klucza	9/16 cal
Ø po stronie napędu	20,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy