



## Nasadka 12-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 1.3/8 cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	642132 1.3/8
GTIN	4062406310431
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

**Wąskie tolerancje rozwartości klucza** nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal  
Ø po stronie napędu: 46,6 mm  
długość: 44 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	1.3/8 cal
długość	44 mm
Ø po stronie napędu	46,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy