

**Nasadka 12-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 1.1/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642132 1.1/8
GTIN	4062406310394
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie.

**Wąskie tolerancje rozwartości klucza** nie niszczą łbów śrub i nakrętek. **Cienkie ścianki**, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu **HT-drive** zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 37,7 mm

długość: 44 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	1.1/8 cal
Ø po stronie napędu	37,7 mm
długość	44 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy