

HOLEX®
Nasadki 12-kątne 1/4 cala, długie wersja calowa, rozwartość klucza: 1/2 cal

Dane zamówienia

Numer katalogowy	631452 1/2
GTIN	4062406311056
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo czworokątne z otworem.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 17,6 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

długość	50 mm
rozwartość klucza	1/2 cal
Ø po stronie napędu	17,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

