

**HOLEX****Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym wersja calowa, rozwartość klucza: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622732 3/8
GTIN	4062406312725
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość grotu: 230 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	3/8 cal
długość grotu	230 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe