

HOLEX®**Klucze trzpieniowe 6-kątne, krótkie, z końcówką sferyczną, fosforanowane
wersja calowa, 6 - kątne: 1/8 cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626048 1/8 |
| GTIN | 4062406319519 |
| Klasa artykułu | 62C |

Opis**Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**, osadzenie ukośne.

Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia fosforanowana.
materiał: Stal chromowo-wanadowa.

długość ramion: 103×22 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| długość ramion | 103×22 mm |
| sześciokąt | 1/8 cal |
| powierzchnia | fosforanowane |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny |
| końcówka sferyczna na ramieniu długim | tak |
| ramię krótkie | tak |
| wersja długa | nie |