

## Garant

**Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 3,7 mm**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122545 3,7    |
| GTIN             | 4045197392640 |
| Klasa artykułu   | 11E           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Zwiększona stabilność** dzięki grubości rdzenia i **specjalnej geometrii**. Specjalne zaszlifowanie. **Wysoka dokładność ruchu obrotowego** i **trwałość**. **Wysoka jakość otworów**.

#### Zalecenie:

##### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

##### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 22,5 mm

długość całkowita L: 66 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 6 mm

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/obr,

### Opis techniczny

|   |              |
|---|--------------|
| tolerancje chwytu                       | h6           |
| $\varnothing$ nom. $D_c$                | 3,7 mm       |
| posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,14 mm/obr, |
| Długość rowków wiórowych $L_c$          | 28 mm        |

|   |                |
|---|----------------|
| Liczba ostrzy Z                               | 2              |
| Tolerancja $\varnothing$ nominalnej           | h7             |
| $\varnothing$ chwytu $D_s$                    | 6 mm           |
| długość całkowita L                           | 66 mm          |
| norma   | DIN 6537       |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$ | 22,5 mm        |
| Semi-Standard                                 | tak            |
| powłoka                                       | TiAlN          |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                     | VHM            |
| głębokość wiercenia do                        | 6xD            |
| typ   | FS             |
| kąt wierzchołkowy                             | 140 stopni     |
| chwyt   | DIN 6535 HB h6 |
| chłodzenie wewnętrzne                         | nie            |
| pierścień barwny                              | zielone        |
| Rodzaj produktu                               | Wiertła kręte  |