

DYMO**Urządzenia do opisywania, Typ: LM280F****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.

wskazówka:

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**
- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**

odpowiednia kasetka z taśmą: D1

typ: D1

szerokość taśmy: 6; 9; 12 mm

maksymalna wysokość czcionki: 8,1 mm

liczba wielk. czcionki: 3

liczba szer. czcionki: 2

Opis techniczny

długość	206 mm
maksymalna wysokość czcionki	8,1 mm
szerokość	108 mm
kolor napisów	czarna
odpowiednia kasetka z taśmą	D1
liczba wyświetlanych znaków	2×14
ilość wersji tekstu	2
klawiatura	AZERTY
wersja odcinaka taśmy	ręcznie
liczba wielk. czcionki	3
typ	D1
szerokość taśmy	6; 9; 12 mm
liczba szer. czcionki	2
Liczba dostępnych znaków/symboli	220
liczba stylów czcionki	6
adapter sieciowy	z
cechy szczególne	USB
masa z akumulatorkiem	323 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wysokość	41 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania

Akcesoria

Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ W	085560 W
---	----------

Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ R	085520 R
Kasety z taśmą 9 mm×7 m, poliestrową Typ W	085540 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ W	085520 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ T	085520 T
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ W	085550 W
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ T	085550 T
Kasety z taśmą 9 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085540 Y
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085550 Y
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085560 Y
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085520 Y
Kasety z taśmą 19 mm×3,5 m, nylon Typ W	085516 W
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ R	085560 R
Kasety z taśmą 6 mm×7 m, poliestrową Typ W	085530 W
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ R	085550 R