



## Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: W2630



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej  $\varnothing$  wewnętrznej węża. przełączalne wkrętarki grzechotkowe z regulacją prędkości obrotowej, o zwartej konstrukcji, z wielowarstwowym korpusem z włókna szklanego dla dobrej izolacji zimnochronnej. Wylot powietrza obracany o 360°.

#### Część zamienna:

**Wybrane zestawy serwisowe:** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

### Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	86 dB(A)
maksymalna $\varnothing$ śrub (8.8-12.9)	M14
oznaczenie producenta	W2630
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	10 mm
długość	307 mm
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
zakres momentu obrotowego	25 - 80 Nm

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	660 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	200 min <sup>-1</sup>
masa	1,2 kg
maks. wibracje wg EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wkrętarka