

DYMO**Urządzenia do opisywania, Typ: LM360D****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.

wskazówka:

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**
- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**

odpowiednia kaseca z taśmą: D1

typ: D1

szerokość taśmy: 6; 9; 12; 19 mm

maksymalna wysokość czcionki: 14,9 mm

liczba wielk. czcionki: 7

liczba szer. czcionki: 3

Opis techniczny

odpowiednia kasetka z taśmą	D1
wersja odcinaka taśmy	ręcznie
liczba stylów czcionki	7
maksymalna wysokość czcionki	14,9 mm
typ	D1
liczba wielk. czcionki	7
długość	150 mm
ilość wersji tekstu	2
liczba szer. czcionki	3
liczba wyświetlanych znaków	2×14
adapter sieciowy	w zestawie
szerokość	197 mm
kolor napisów	czarna
klawiatura	QWERTZ
Liczba dostępnych znaków/symboli	221
szerokość taśmy	6; 9; 12; 19 mm
masa z akumulatorkiem	621 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wysokość	71 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania

Akcesoria

Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ R	085520 R
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085520 Y
Kasety z taśmą 9 mm×7 m, poliestrową Typ W	085540 W

Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ W	085560 W
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ R	085550 R
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ W	085550 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ T	085520 T
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ R	085560 R
Kasety z taśmą 9 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085540 Y
Kasety z taśmą 19 mm×3,5 m, nylon Typ W	085516 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ W	085520 W
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085550 Y
Kasety z taśmą 6 mm×7 m, poliestrową Typ W	085530 W
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ T	085550 T
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085560 Y