



Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: W2621



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej \varnothing wewnętrznej węża. przełączalne wkrętarki grzechotkowe z regulacją prędkości obrotowej, o zwartej konstrukcji, z wielowarstwowym korpusem z włókna szklanego dla dobrej izolacji zimnochronnej. Wylot powietrza obracany o 360°.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

wymiary uchwytu narzędziowego	3/8 cal
masa	1,1 kg
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	170 min ⁻¹
długość	271 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	87 dB(A)
maksymalna \varnothing śrub (8.8-12.9)	M12

zakres momentu obrotowego	5 - 68 Nm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
maks. wibracje wg EN	15 m/s ²
oznaczenie producenta	W2621
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wkrętarka