

DYMO**Urządzenia do opisywania, Typ: LM420P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych. Smukła drukarka z **klawiaturą ABC** i dużym 4-wierszowym wyświetlaczem z podświetleniem tła i podglądem wydruku. Złącze USB.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi.

wskazówka:

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**
- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**

odpowiednia kasetka z taśmą: D1

typ: D1

szerokość taśmy: 6; 9; 12; 19 mm

maksymalna wysokość czcionki: 14,9 mm

liczba wielk. czcionki: 7

liczba szer. czcionki: 8

Opis techniczny

liczba wyświetlanych znaków	4×30
ilość wersji tekstu	1 – 4
wersja odcinaka taśmy	ręcznie
maksymalna wysokość czcionki	14,9 mm
szerokość	104 mm
Liczba dostępnych znaków/symboli	325
liczba szer. czcionki	8
długość	215 mm
odpowiednia kaseca z taśmą	D1
szerokość taśmy	6; 9; 12; 19 mm
typ	D1
adapter sieciowy	z
liczba wielk. czcionki	7
kolor napisów	czarna
liczba stylów czcionki	12
klawiatura	ABC
cechy szczególne	USB
masa z akumulatorkiem	415 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wysokość	57 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania

Akcesoria

Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085550 Y
---	----------

Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ T	085550 T
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ R	085550 R
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ R	085560 R
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ R	085520 R
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085560 Y
Kasety z taśmą 19 mm×7 m, poliestrową Typ W	085550 W
Kasety z taśmą 6 mm×7 m, poliestrową Typ W	085530 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ W	085520 W
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ W	085560 W
Kasety z taśmą 9 mm×7 m, poliestrową Typ W	085540 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ T	085520 T
Kasety z taśmą 19 mm×3,5 m, nylon Typ W	085516 W
Kasety z taśmą 12 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085520 Y
Kasety z taśmą 9 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085540 Y