

DYMO
Urządzenia do opisywania, Typ: LM500TS

Dane zamówienia

Numer katalogowy	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Klasa artykułu	08P

Opis
Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych. **Kolorowy wyświetlacz dotykowy**, możliwość drukowania również grafiki, kodów kreskowych i logo z rozdzielczością 300dpi. Profile dla maks. 5 pracowników obsługi. **Złącze USB.**

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi. Urządzenie do opisywania LabelManager 500TS, zestaw akumulatorów litowo-jonowych, ładowarka, przewód USB.

wskazówka:

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**
- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**
- **nie są dostarczane do wszystkich krajów.**
- **Dostawa ekspresowa niemożliwa.**

odpowiednia kaseca z taśmą: D1

typ: LM500TS

szerokość taśmy: 6; 9; 12; 19; 24 mm
maksymalna wysokość czcionki: 22 mm
liczba wielk. czcionki: 25
liczba szer. czcionki: 2

Opis techniczny

długość	190 mm
kolor napisów	czarna
ilość wersji tekstu	1 – 5
szerokość taśmy	6; 9; 12; 19; 24 mm
liczba wielk. czcionki	25
klawiatura	QWERTZ
typ	LM500TS
Liczba dostępnych znaków/symboli	325
maksymalna wysokość czcionki	22 mm
liczba szer. czcionki	2
szerokość	165 mm
wersja odcinaka taśmy	automatyczne
odpowiednia kasetka z taśmą	D1
adapter sieciowy	z
liczba stylów czcionki	32
cechy szczególne	USB / kod kreskowy
masa z akumulatorkiem	800 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
wysokość	95 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania

Akcesoria

Zasilacz sieciowy do nr 085500	085570
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ W	085560 W
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ Y	085560 Y
Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową Typ R	085560 R