

Garant**Adapter szybkowymienny, Weldon do nakrętek wewnętrznych ER 25, Ø zaciskania: 12 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319763 12 |
| GTIN | 4062406328795 |
| Klasa artykułu | 31V |

Opis

Wykonanie:

- **Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.**
- **Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.**

Zalety:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do opravek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.

Niezwykle elastyczne zastosowanie:

- **Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.**
- **Pasuje do wszystkich opravek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.**

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku opravek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Ø zewn. D: 41 mm

wymiar A długości wysięgu: 39,9 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 39,9 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 |
| Ø zewn. D | 41 mm |
| Rodzaj produktu | narzędzie napędzane |