

Garant**Adapter szybkowymienny, głowica frezarska do nakrętek wewnętrznych ER 32, Ø trzpienia d1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319769 16
GTIN	4062406328894
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.
- Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.

Zalety:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do opravek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.

Niezwykle elastyczne zastosowanie:

- **Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.**
- **Pasuje do wszystkich opravek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.**

Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku opravek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Ø zewn. D: 48 mm

wymiar A długości wysięgu: 17,5 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	17,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3
Ø zewn. D	48 mm
Rodzaj produktu	narzędzie napędzane