

**Garant****Adapter szybkowymienny, Weldon do nakrętek wewnętrznych ER 32, Ø zaciskania: 8 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319764 8
GTIN	4062406328818
Klasa artykułu	31V

## Opis

### Wykonanie:

- **Wersja dwuczęściowa składająca się z korpusu głównego i precyzyjnej nakrętki mocującej.**
- **Ze stali narzędziowej wysokiej jakości, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i obrabiane.**

### Zalety:

Niezwykle łatwy w obsłudze system szybkiej wymiany do opravek napędzanych (tzw. AGW). Przygotować adapter szybkowymienny z narzędziem i wymienić przez AGW. Nakrętka mocująca jest wyposażona w łożysko kulkowe.

Niezwykle elastyczne zastosowanie:

- **Szybka i łatwa wymiana adaptera przy osadzonym narzędziu napędzanym.**
- **Pasuje do wszystkich opravek napędzanych rozmaitych producentów z przyłączem tulejek zaciskowych ER.**

### Zastosowanie:

Do wiercenia i frezowania w przypadku opravek napędzanych z przyłączem tulejek zaciskowych ER.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 3$

Ø zewn. D: 45 mm

wymiar A długości wysięgu: 30 mm

## Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	30 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3
Ø zewn. D	45 mm
Rodzaj produktu	narzędzie napędzane