

DYMO
Urządzenia do opisywania, Typ: 4200

Dane zamówienia

Numer katalogowy	085500 4200
GTIN	3501170955970
Klasa artykułu	08P

Opis
Wykonanie:

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych. **Solidna drukarka etykiet przemysłowych** do łatwego opisywania kabli, paneli, regałów itd. **Przyciski szybkiego wprowadzania** dla powszechnie stosowanych znaków w elektrotechnice.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi. **bez akumulatora i zasilacza wskazówka:**

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**
- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**

odpowiednia kaseca z taśmą: RHINO

typ: RHINO

szerokość taśmy: 6; 9; 12; 19 mm

maksymalna wysokość czcionki: 13 mm

liczba wielk. czcionki: 7

liczba szer. czcionki: 2

Opis techniczny

adapter sieciowy	wyposażenia
klawiatura	QWERTZ
odpowiednia kasetka z taśmą	RHINO
szerokość	127 mm
długość	181 mm
kolor napisów	czarna
liczba wielk. czcionki	7
maksymalna wysokość czcionki	13 mm
liczba szer. czcionki	2
wersja odcinaka taśmy	ręcznie
typ	RHINO
szerokość taśmy	6; 9; 12; 19 mm
liczba stylów czcionki	5
liczba wyświetlanych znaków	11
ilość wersów tekstu	1 – 4
Liczba dostępnych znaków/symboli	50
cechy szczególne	Zasobnik na etykiety
masa z akumulatorkiem	770 g
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
wysokość	62 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania

Akcesoria

Kasety z taśmą 12 mm×3,5 m, nylon Typ W	085515 W
Kasety z taśmą 12 mm×5,5 m, winyl Typ W	085517 W
Zasilacz sieciowy do nr 085500	085570