

**Garant****Szafa regałowa bez drzwi, Wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	945009 2000
GTIN	4062406331993
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa regałowa 30×11G. Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035.

**wskazówka:**

Półki do szaf regałowych GridLine są dostępne pod nr 944061, 944065.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

szerokość w G	30
masa	45 kg
szerokość	750 mm
Fronty szafek	otwarty
wysokość	2000 mm

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	nie
głębokość w G	11
wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość	275 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa