



## Asortyment VDE „speedE® II” zestaw 1, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	667268 1
GTIN	4010995443184
Klasa artykułu	60N

### Opis

#### Wykonanie:

Szybsza praca dzięki elektronicznemu śrubunkowi z 2 stopniami efektywności: 0,4 Nm i 1,0 Nm. Takie rozwiązanie otwiera szereg nowych zastosowań. Dla obydwu stopni efektywności zintegrowano zabezpieczenie materiału, które wyłącza funkcję wkręcania po osiągnięciu wartości momentu obrotowego 0,4 Nm lub 1,0 Nm. Dalsze dokręcanie ręcznie jest możliwe za pomocą grzechotki elektronicznej. Siła ręki użytkownika określa maksymalny moment obrotowy. Wbudowany pierścień LED zapewnia optymalne oświetlenie śruby podczas wykonywania połączenia śrubowego. Uchwyty i groty z **całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN 6000 / VDE 0682-201.**

#### w dostawie::

Uchwyt do wkrętaka dla elektryków speedE® II

1× slimBit SL 0,6×3,5; długość grotu: 75 mm.

1× PowerBit SL/PZ2; długość grotu: 75 mm.

Ładowarka USB (bez adaptera sieciowego).

2 akumulatory litowo-jonowe z możliwością wielokrotnego ładowania.

W stabilnej kasetce z tworzywa sztucznego L-BOXX® Mini

### Opis techniczny

norma

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

przechowywane w	Pojemniki z tworzywa sztucznego
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. moment obrotowy dokręcania	1 Nm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem
liczba części	7
Liczba dołączonych akumulatorów	2
wymienny akumulator	tak
Napięcie akumulatorów	4,2 V
pojemność akumulatora	1,5 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Wkrętaki