



Akumulatorowa frezarka do krawędzi ręczna, Typ: AKFH18-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078124 AKFH18-5
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.

Wydajna akumulatorowa frezarka do krawędzi umożliwiająca optymalne przygotowanie kolejnych warstw, do elastycznego zastosowania w warsztacie oraz na budowie. Akumulatorowa frezarka do krawędzi maks. 5 mm.

w dostawie::

1 maszyna z głowicą frezarską 45° (bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 3 śruby zaciskowe, 1 pasta miedziana, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 4 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

wskazówka:

Niezbędne wyposażenie jest dostępne w naszym eSklepie od nr 078136 – 078138.

Odpowiednie zestawy startowe akumulatora zob. nr 073832 rozm. 9260431501.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	AKFH 18-5 Select
masa	3 kg
kąt sfazowania	45 stopni
Liczba dołączonych akumulatorów	15
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2400 - 7500 min ⁻¹

Ø tarczy	98 mm
promień	2,5 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Maszyna do okrawania i fazowania

Akcesoria

Zestaw śrub zaciskowych do frezarek do krawędzi Typ 3135007600	078139 3135007600
Zestaw płytek skrawających Typ 6430200201	078138 6430200201
Zestaw płytek skrawających Typ 6430200101	078138 6430200101
Rolka prowadząca Typ 6430300101	078136 6430300101