

**frezarka do krawędzi ręczna, Typ: KFH17-8R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Klasa artykułu	03F

**Opis****Wykonanie:**

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.

Uniwersalna frezarka do krawędzi z technologią Booster do optymalnego przygotowywania połączeń spawanych oraz kolejnych warstw. Niemęcząca praca dzięki FEIN **ErgoGrip**. Frezarka do krawędzi maks. 8 mm.

**w dostawie::**

1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 3 śruby zaciskowe, 1 pasta miedziowa, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 5 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

**wskazówka:**

Niezbędne wyposażenie jest dostępne w naszym eSklepie od nr 078136 – 078138.

**Opis techniczny**

promień	3 mm
masa	4,6 kg
długość przewodu	4 m
pobór mocy	1700 W
Ø tarczy	118 mm

oznaczenie producenta	KFH 17-8 R
kąt sfazowania	30 stopni
kąt sfazowania	45 stopni
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Maszyna do okrawania i fazowania

## Akcesoria

Frezarka do krawędzi Typ 6430100101	078137 6430100101
Zestaw śrub zaciskowych do frezarek do krawędzi Typ 3135007500	078139 3135007500
Zestaw płytek skrawających Typ 6430200601	078138 6430200601
Rolka prowadząca Typ 6430300401	078136 6430300401
Rolka prowadząca Typ 6430300201	078136 6430300201
Zestaw płytek skrawających Typ 6430200401	078138 6430200401