

**Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 12,0 V, Typ: M12SLED****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073210 M12SLED
GTIN	
Klasa artykułu	07A

Opis**Wykonanie:**

Solidne latarki z akumulatorem litowo - jonowym, z silnym strumieniem światła. Lampa ręczna z 2 stopniami oświetlenia. Zasięg maks. 650 m.

Reflektory LED 12 V z **technologią TRUEVIEW™**.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

akumulatorów Milwaukee 12 V MB12.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i bez ładowarki.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	15

czas świecenia	8 h
stopień ochrony IP	IP 54
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	M12SLED-0
Strumień światła	750 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	12 V
strumień światła, stopień 2	400 lm
zasięg	650 m
Atrybut nazwy produktu	12,0 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora MB12	073829 MB12