



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 38-elem., Typ: 38



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630345 38
GTIN	4018754323241
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2,5 – M8. Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 – M8. Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczaąco na podłożu niklu.

w dostawie::

Nasadki kluczy nasadowych 12-kątne: 10 szt. nr 630950 rozm. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadki kluczy nasadowych do śrub Torx®: 6 szt. nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Nasadki wkrętańkowe do wkrętańków Phillips: PH1; PH2

Nasadki wkrętańkowe do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt. nr 631710 rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Nasadki do wkrętańków do wkrętańków trzpieniowych 6-kątnych Torx®: 9 szt. nr 631801 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Uchwyt poprzeczny QR: 1 szt. nr 633050, rozm. 116

Przetyczka QR: 1 szt. nr 632950, rozm. 150

Przedłużka QR: 2 szt. nr 632545, rozm. 50; 150

Przegub Cardana QR: 1 szt. nr 633550 rozm. 1/4

Grzechotka QR: 1 szt. nr 632355 rozm. 1/4

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

materiał: Stal stopowa chromowa

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 5-13 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8 mm

Opis techniczny

liczba części	38
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	5-13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
rozwartości kluczy	metryczny
norma	DIN 3120
norma	DIN 3122
norma	DIN 3124
materiał	Stal stopowa chromowa
Opakowanie	kasce z tworzywa ABS
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
z QuickRelease	tak
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 5 mm	631710 5
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX20	631801 TX20
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	630950 13
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	630950 10
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX25	631801 TX25
Przedłużka, 1/4 cala QuickRelease długość całkowita 50 mm	632545 50
Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala QuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	630950 5,5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 3 mm	631710 3
Przetyczka, 1/4 cala QuickRelease długość całkowita 116 mm	633050 116
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E8	631500 E8
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX30	631801 TX30
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX9	631801 TX9
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala QuickRelease długość całkowita 150 mm	632950 150
Przegub Cardana, 1/4 cala QuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E7	631500 E7
Przedłużka, 1/4 cala QuickRelease długość całkowita 150 mm	632545 150
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	630950 11
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX8	631801 TX8

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 6 mm	631710 6
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	630950 8
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX15	631801 TX15
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	630950 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631000 13
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX10	631801 TX10
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	630950 7
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX27	631801 TX27
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631000 9
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E10	631500 E10
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E4	631500 E4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	630950 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631000 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 8 mm	631710 8
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E5	631500 E5
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	630950 9
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie profil Torx® TX40	631801 TX40
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631000 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631000 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631000 8
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	630950 12
Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® profil Torx® E6	631500 E6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 4 mm	631710 4