

Garant GRIDLINE

**Szafa na środki czystości Szerokość 40G z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi,
wys. w mm / typ: 2000-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987031 2000-1
GTIN	4062406347208
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Możliwe mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwającym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem **patentowym**. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją 9x9 mm co 37 mm do **mocowania haków i uchwytów Easyfix** (w grupie 95).

w dostawie::

Praktyczny podział dzięki 3 półkom o szerokości 20G. Dodatkowa półka o szerokości 20G z listwą z hakami na odzież (z 3 hakami).

w dostawie::

Listwy z hakami na odzież nr 940610: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób. Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm
głębokość: 500 mm
wysokość użytkowa: 1840 mm
szerokość w G: 40
głębokość w G: 20

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
masa	84 kg
wysokość użytkowa	1840 mm
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	20
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na środki czystości

Akcesoria

Listwa z hakami na odzież do szaf / przegród o szerokości w G 40

940610 40