

**Garant****Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 13×1325, liczba zębów na cal: 8/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173530 8/12
GTIN	4045197276681
Klasa artykułu	11S

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT** – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

**Zastosowanie:**

**Uzębienie mieszane 0°** – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

**Uzębienie mieszane 10°** – **uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

**Uzębienie normalne 0°** – do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.

**Uzębienie normalne 10°** – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

**wskazówka:**

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem” GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

**Opis techniczny**

szerokość	13 mm
-----------	-------

długość	1325 mm
Grubość	0,6 mm
kąt natarcia	0 stopni
uzębienie	combi
Materiał ostrza	HSS Co 8
Rodzaj produktu	Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu