

**Czopy prowadzące, Wielkość / Ø pogłębiacza: 0/5,3 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 156750 0/5,3 |
| GTIN | 4033591015999 |
| Klasa artykułu | 16C |

Opis**Wykonanie:**

Czop prowadzący stały: azotowany gazowo, przetoczony dokładnie.

Czop obrotowy: hartowany powierzchniowo, szlifowany.

Wielk. 01/2,4 do 1/8,4 – **czopy prowadzące stałe.**

Wielk. 1/8,5 do 1/18 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

Wielk. 2/11,5 do 2/13 - **czop prowadzący stały.**

Wielk. 2/14 do 2/32 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

Zastosowanie:

Przy zastosowaniu obrotowych czopów prowadzących (z otworem na chłodziwo) wielk. 1 i 2 w uchwycie nr 156720, wielk. 1/20 chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do ostrza pogłębiacza i wypłukuje wióry.

długość całkowita: 59 mm

Ø chwytu: 4 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------|
| długość całkowita | 59 mm |
| Ø czopu | 5,3 mm |
| Ø chwytu | 4 mm |