

Lampy stołowe LED, Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	928653 12
GTIN	7612176079730
Klasa artykułu	97G

Opis

Wykonanie:

Wydajnie energetycznie aluminiowe lampy stołowe LED z płaskim, jednolitym, bezcieniowym i niepowodującym olśnienia oświetleniem. 5-stopniowe ściemnianie przyciskiem obsługowym w głowicy, z funkcją pamięci. Ze stabilną nóżką z aluminium, Ø nóżki 180 mm. Temperatura barwy neutralna biel 4.000 K.

Lampa ta zawiera wbudowane żarówki LED.

Żarówek w lampach nie da się wymienić.

Czas użytkowania: 20.000 godzin.

Wysokość maksymalna: 570 mm.

Maksymalny wysięg: 740 mm.

Opis techniczny

Kolor światła	neutralna biel
wysokość korpusu lampy	22,5 mm
liczba diod LED	24
pobór mocy	12 W

długość korpusu lampy	425 mm
Źródło światła	Lampki LED
Wymienne źródło światła	nie
szerokość korpusu lampy	46 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wysięg wspornika	470 mm
temperatura barwy	4000 K
włącznik/wyłącznik	tak
Rodzaj produktu	Lampa stołowa/lampa warsztatowa