



Tulejka redukcyjna, Ø 20 mm, Ø mocowania D1: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302165 6
GTIN	
Klasa artykułu	33T

Opis

Wykonanie:

SchUNK GZB-S z uszczelnieniem.

Nie przepuszcza chłodziwa do wartości ciśnienia 80 bar.

Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwalnemu łącznikowi.

Uszczelnione (zaślepka gumowa).

Zastosowanie:

- **Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.**
- **Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.**
- **Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.**
- **Dokładność ruchu obrotowego $\pm 5 \mu\text{m}$ (dokładność systemu przy $3 \times D$).**
- **Dokładność ruchu obrotowego $\pm 2 \mu\text{m}$ (dla tulejki redukcyjnej).**
- **Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.**

Ø D: 20 mm

Opis techniczny

Ø D	20 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø zewnętrzna	20 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 20 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5 µm

Rodzaj produktu

Akcesoria do oprawek hydraulicznych