

Podwójne ramię wychylne Multikomfort do mocowania na stole, liczba przegubów: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy

928298 2

GTIN

Klasa artykułu

91P

Opis

Wykonanie:

Trójwymiarowe ramię wychyle monitora z aluminium i tworzywa sztucznego, ze sprężynami gazowymi umożliwia wygodne, ergonomiczne ustawianie silnika. Zakres obrotu 180° w poziomie i 75° w pionie, możliwość regulacji nachylenia monitora. Monitor można ustawić poziomo. Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Prowadzenie kabli przez zaślepkę z tworzywa sztucznego. Elastyczne mocowanie (ściskiem śrubowym, do przepustu kablowego lub nawierconego otworu) do blatów o grubości 10 – 50 mm. Maksymalna szerokość monitora 656 mm lub 27 cali. Obrót o 360° z ustawianym ogranicznikiem pod kątem 180°.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania VESA 75/100, 2 – 7 kg.

Powłoka lakiernicza:

Srebrny.

wysięg ramienia wychylnego: 333 mm

zakres obrotu: 360 stopni

kąt obrotu: 75 stopni

nośność: 2 - 7 kg

Opis techniczny

wysięg ramienia wychylnego

333 mm

kąt obrotu	75 stopni
zakres obrotu	360 stopni
liczba przegubów	2
nośność	2 - 7 kg
Rodzaj produktu	Uchwyty monitora / klawiatury do stołów warsztatowych