

Garant GRIDLINE

Szafa na środki czystości z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szerokość mm / model: 1000-2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987001 1000-2
GTIN	4062406347208
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm.

Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją do **mocowania haków i uchwytów Easyfix** (w grupie 95).

w dostawie::

2 Praktyczny podział dzięki 3 półkom o szerokości 20G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób.

Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

wysokość użytkowa: 1840 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20

Opis techniczny

szerokość w G	40
masa	90 kg
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
wysokość	2000 mm
wysokość użytkowa	1840 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na środki czystości