

**Rozwiertaki MK, bez powłoki, MK: MK1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162500 MK1
GTIN	4045197089182
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

Proste rowki, chwyt cylindryczny z kwadratową końcówką.

Zastosowanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów
pod stożkowe chwyt Morse'a.

Opis techniczny

chwyt kwadratowy <input type="checkbox"/>	8 mm
długość całkowita L	102 mm
długość ostrzy L _c	66 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 204
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo
olej	nadaje się
suchy	nadaje się warunkowo