

**Rozwiertaki MK, bez powłoki, MK: MK3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162500 MK3
GTIN	4045197089205
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

Proste rowki, chwyt cylindryczny z kwadratową końcówką.

Zastosowanie:

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów
pod stożkowe chwyt Morse'a.

chłodzenie wewnętrzne: nie

długość ostrzy L_c : 96 mm

długość całkowita L : 146 mm

chwyt kwadratowy \square : 16 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy \square	16 mm
długość całkowita L	146 mm
długość ostrzy L_c	96 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 204
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami

