

**Rozwiertaki MK, bez powłoki, MK: MK4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

Proste rowki, chwyt cylindryczny z kwadratową końcówką.

Zastosowanie:

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów
pod stożkowe chwyt Morse'a.

chłodzenie wewnętrzne: nie

długość ostrzy L_c : 119 mm

długość całkowita L : 179 mm

chwyt kwadratowy \square : 20 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy \square	20 mm
długość całkowita L	179 mm
długość ostrzy L_c	119 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 204
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami

