

HOLEX**Brzeszczot do piły taśmowej do metalu 27×3660, liczba zębów na cal: 5/6H****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173755 5/6H
GTIN	4045197275677
Klasa artykułu	12S

Opis**Wykonanie:**

HOLEX – piła taśmowa produkcyjna, o dużej wydajności cięcia.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – **uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Opis techniczny

Grubość	0,9 mm
długość	3660 mm

szerokość	27 mm
uzębienie	combi
kąt natarcia	10 stopni
Materiał ostrza	HSS Co 8
Rodzaj produktu	Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu