

**Czopy prowadzące, Wielkość / Ø pogłębiacza: 1/9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	156750 1/9
GTIN	4033591016484
Klasa artykułu	16C

**Opis****Wykonanie:**

**Czop prowadzący stały:** azotowany gazowo, przetoczony dokładnie.

**Czop obrotowy:** hartowany powierzchniowo, szlifowany.

Wielk. 01/2,4 do 1/8,4 – **czopy prowadzące stałe.**

Wielk. 1/8,5 do 1/18 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

Wielk. 2/11,5 do 2/13 - **czop prowadzący stały.**

Wielk. 2/14 do 2/32 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Przy zastosowaniu obrotowych czopów prowadzących (z otworem na chłodziwo) wielk. 1 i 2 w uchwycie nr 156720, wielk. 1/20 chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do ostrza pogłębiacza i wypłukuje wióry.

długość całkowita: 79 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	79 mm
Ø czopu	9 mm
Ø chwytu	6 mm