



## Czopy prowadzące, Wielkość / Ø czopu: 2/18mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	156750 2/18
GTIN	4033591016811
Klasa artykułu	16C

### Opis

#### Wykonanie:

**Czop prowadzący stały:** azotowany gazowo, przetoczony dokładnie.

**Czop obrotowy:** hartowany powierzchniowo, szlifowany.

Wielk. 01/2,4 do 1/8,4 – **czopy prowadzące stałe.**

Wielk. 1/8,5 do 1/18 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

Wielk. 2/11,5 do 2/13 - **czop prowadzący stały.**

Wielk. 2/14 do 2/32 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

#### Zastosowanie:

Przy zastosowaniu obrotowych czopów prowadzących (z otworem na chłodziwo) wielk. 1 i 2 w uchwycie nr 156720, wielk. 1/20 chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do ostrza pogłębiacza i wypłukuje wióry.

### Opis techniczny

długość całkowita	105 mm
Ø czopu	18 mm
Ø chwytu	10 mm
Rodzaj produktu	Czopy prowadzące