

**Czopy prowadzące, Wielkość / Ø pogłębiacza: 2/30 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 156750 2/30   |
| GTIN             | 4033591017009 |
| Klasa artykułu   | 16C           |

**Opis****Wykonanie:**

**Czop prowadzący stały:** azotowany gazowo, przetoczony dokładnie.

**Czop obrotowy:** hartowany powierzchniowo, szlifowany.

Wielk. 01/2,4 do 1/8,4 – **czopy prowadzące stałe.**

Wielk. 1/8,5 do 1/18 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

Wielk. 2/11,5 do 2/13 - **czop prowadzący stały.**

Wielk. 2/14 do 2/32 - **czop prowadzący obrotowy z kanałem na chłodziwo.**

**Zastosowanie:**

Przy zastosowaniu obrotowych czopów prowadzących (z otworem na chłodziwo) wielk. 1 i 2 w uchwycie nr 156720, wielk. 1/20 chłodziwo jest doprowadzane bezpośrednio do ostrza pogłębiacza i wypłukuje wióry.

długość całkowita: 105 mm

Ø chwytu: 10 mm

**Opis techniczny**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| długość całkowita | 105 mm |
| Ø czopu           | 30 mm  |
| Ø chwytu          | 10 mm  |