

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 25X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 25X1,5
GTIN	4045197073297
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 23,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	23,5 mm
Ø gwintu	25 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
długość całkowita L	140 mm

Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	50 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M25×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik