

**Garant****Rozwiertaki ręczne nastaw., Ø nom. DC: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160500 30
GTIN	4045197250810
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Do 5 mm rowki proste, od 6 mm **lewoskrętna linia śrubowa** 7 - 8°. Korpus rozwiertaka posiada rozcięcie, które można rozewrzeć za pomocą śruby o ok. 1/100 Ø rozwiertaka (np. Ø 20 mm = 0,2 mm).

**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów przelotowych z małym naddatkiem. Rozwiertaki z prostymi rowkami tylko do otworów o przekroju ciągłym. Przechowywać w stanie rozprężonym.

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	30 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	149 mm
chwyt kwadratowy □	22,4 mm
długość całkowita L	247 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	94 mm
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 859
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		