

Garant**Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 6,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 6,4
GTIN	4045197250827
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
zakres regulacji Ø: 6,4 - 7,2 mm

długość ostrzy L_c : 32 mm

długość całkowita L : 110 mm

chwyt kwadratowy \square : 3 mm

Opis techniczny

zakres regulacji Ø	6,4 - 7,2 mm
Ø nom. D_c	6,4 mm
chwyt kwadratowy \square	3 mm
długość ostrzy L_c	32 mm
długość całkowita L	110 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy